

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.000

Bezpiecznikowy rozłącznik bezpiecznikowego NH rozm. 000

Stan: 18.09.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.000 - Bezpiecznikowy rozłącznik bezpiecznikowego NH rozm. 000 do zabudowy na płycie montażowej

Cechy

Nr kat.	SV 3431.000
Wersja	Do zabudowy na płycie montażowej
Materiał	Wzmacniany włóknami szklanymi poliamid Palność zgodnie z UL 94 Ścieżki stykowe: posrebrzana miedź hartowana
Kolor	Chassis: RAL 9011 Pokrywa: RAL 7035
Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych	Szerokość pola zacisku: 10 mm Wysokość pola zacisku: 10 mm
for mounting plate assembly	tak
Odprowadzenie przewodów	górze/dół
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	Zacisk ramowy
Znamionowy prąd roboczy maks.	100 A
Napięcie znamionowe robocze	690 V, 3~
Do rozmiaru NH	000
Test specification	IEC/PN-EN 60 947-3 DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)
Wymiary	Szerokość: 89 mm Wysokość: 141,5 mm
Przyłącze kabli okrągłych	1,5 - 50 mm ²
Liczba biegunów	3-bieg.
Opak.	1 szt.
Waga netto	0.401

Cechy

Masa brutto	0.453
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0.15
Numer taryfy celnej	85369095
EAN	4028177042391
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Aprobaty

Aprobaty	CQC-CCC
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK