



# SV 3431.000 - Bezpiecznikowy rozłącznik bezpiecznikowego NH rozm. 000 do zabudowy na płycie montażowej

## Cechy

Nr kat.	SV 3431.000
Wersja	Do zabudowy na płycie montażowej
Materiał	Wzmacniany włóknami szklanymi poliamid Palność zgodnie z UL 94 Ścieżki stykowe: posrebrzana miedź hartowana
Kolor	Chassis: RAL 9011 Pokrywa: RAL 7035
Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych	Szerokość pola zacisku: 10 mm Wysokość pola zacisku: 10 mm
for mounting plate assembly	tak
Odprowadzenie przewodów	góra/dół
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	Zacisk ramowy
Znamionowy prąd roboczy maks.	100 A
Napięcie znamionowe robocze	690 V, 3~
Do rozmiaru NH	000
Test specification	IEC/PN-EN 60 947-3 DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)
Wymiary	Szerokość: 89 mm Wysokość: 141,5 mm
Przyłącze kabli okrągłych	1,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Liczba biegunów	3-bieg.
Przekrój przewodu okrągłego	1,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Opak.	1 szt.

## Cechy

Waga netto	0,401 kg
Masa brutto	0,453 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0,15
Numer taryfy celnej	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Opis produktu	SV Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH, rozm. 000, 100 A, 690 V, 3-bieg., zacisk ramowy, do zabudowy na płycie montażowej

## Aprobaty

Aprobaty	CQC-CCC
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK