


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.030

Bezpiecznikowy rozłącznik bezpiecznikowego NH rozm. 000

Stan: 08.07.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.030 - Bezpiecznikowy rozłącznik bezpiecznikowego NH rozm. 000



Cechy

Nr kat.	SV 3431.030
Wersja	z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (ESÜ) Do systemów szyn zbiorczych 60 mm
Materiał	Wzmacniany włóknami szklanymi poliamid Palność zgodnie z UL 94 Ścieżki stykowe: posrebrzana miedź hartowana
Kolor	Chassis: RAL 7035 Pokrywa: RAL 7001
Do systemów szynowych z odstępem między osiami	60 mm
Odprowadzenie przewodów	dół
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	Zacisk ramowy
Znamionowy prąd roboczy maks.	100 A
Napięcie znamionowe robocze	690 V, 3~
Do rozmiaru NH	000
Test specification	IEC/PN-EN 60 947-3 DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)

Cechy

Wymiary	Szerokość: 53 mm Wysokość: 213 mm
Przyłącze kabli okrągłych	2,5 - 50 mm ²
Pasuje do szyn zbiorczych	Wysokość: 5, 10 mm
Liczba biegunów	3-bieg.
Przekrój przewodu okrągłego	2,5 - 50 mm ²
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,599 kg
Masa brutto	0,62 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0,15
Numer taryfy celnej	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Opis produktu	SV Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH, rozm. 000, 100 A, 690 V, 3-bieg., zacisk ramowy, odgałęzienie kabla dolne

Aprobaty

Aprobaty	CQC-CCC
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK