

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.035

**Bezpiecznikowy rozłącznik
bezpiecznikowego NH rozm. 000**

Stan: 13.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.035 - Bezpiecznikowy rozłącznik bezpiecznikowego NH rozm. 000



Cechy

| | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr kat. | SV 3431.035 |
| Wersja | Do systemów szyn zbiorczych 60 mm |
| Materiał | Wzmacniany włóknami szklanymi poliamid Palność zgodnie z UL 94 Ścieżki stykowe: posrebrzana miedź hartowana |
| Kolor | Chassis: RAL 7035 Pokrywa: RAL 7001 |
| Do systemów szynowych z odstępem między osiami | 60 mm |
| Odprowadzenie przewodów | dół |
| Rodzaj przyłącza (elektrycznego) | Zacisk ramowy |
| Znamionowy prąd roboczy maks. | 100 A |
| Napięcie znamionowe robocze | 690 V, 3~ |
| Do rozmiaru NH | 000 |
| Test specification | IEC/PN-EN 60 947-3 DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe) |

Cechy

| | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary | Szerokość: 53 mm Wysokość: 213 mm |
| Przyłącze kabli okrągłych | 2,5 - 50 mm ² |
| Pasuje do szyn zbiorczych | Wysokość: 5, 10 mm |
| Liczba biegunów | 3-bieg. |
| z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (ESÜ) | tak |
| Przekrój przewodu okrągłego | 2,5 - 50 mm ² |
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 0,6 kg |
| Masa brutto | 0,7 kg |
| Zawartość miedzi (kg / szt.) | 0,15 |
| Numer taryfy celnej | 85369095 |
| ETIM 9 | EC000249 |
| ETIM 8 | EC001040 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Opis produktu | SV Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH, rozm. 000, 100 A, 690 V, 3-bieg., zacisk ramowy, z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej, odgańlenie kabla dolne |

Aprobaty

| | |
|-------------|-------------------------------------------------|
| Wyjaśnienia | Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK |
|-------------|-------------------------------------------------|