

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3525.010

Specjalne szyny zbiorcze PLS E-Cu

Stan: 12.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3525.010 - Specjalne szyny zbiorcze PLS E-Cu

Długości od 495 mm do 2400 mm.



Cechy

Nr kat.	SV 3525.010
Materiał	E-Cu
Grubość szyn	5 mm
Prąd znamionowy (maks.)	684 A
Przekrój	300 mm ²
Wskazówka	Możliwość indywidualnego skrócenia.
Typ szyn zbiorczych	Szyna zbiorcza E-Cu
Pasuje do systemu szyn zbiorczych	PLS 800
Pasuje do nr kat.	9341.000 9341.050
Wymiary	Długość: 895 mm
Pasujący do	Szerokość: = 1.000 mm
Opak.	3 szt.

Cechy

Waga netto	6,57 kg
Masa brutto	6,88 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	2,32
Numer taryfy celnej	74071000
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Opis produktu	SV Specjalna szyna zbiorcza PLS - E-Cu, dł.: 895 mm, PLS 800, grubość szyny 5 mm, przekrój szyny 300 mm ²

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK