

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3525.010

Specjalne szyny zbiorcze PLS E-Cu

Stan: 16.10.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3525.010 - Specjalne szyny zbiorcze PLS E-Cu

Długości od 495 mm do 2400 mm.



Cechy

Nr kat.	SV 3525.010
Materiał	E-Cu
Grubość szyn	5 mm
Przekrój	300 mm ²
Wskazówka	Możliwość indywidualnego skrócenia.
Typ szyn zbiorczych	Szyna zbiorcza E-Cu
Pasuje do systemu szyn zbiorczych	PLS 800
Wymiary	Długość: 895 mm
Pasujący do	Szerokość: = 1.000 mm
Opak.	3 szt.
Waga netto	6.57
Masa brutto	6.88
Zawartość miedzi (kg / szt.)	2.39

Cechy

Numer taryfy celnej	74071000
EAN	4028177504004
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK
