

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 3527.000**

**Specjalne szyny zbiorcze PLS E-Cu**

Stan: 13.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3527.000 - Specjalne szyny zbiorcze PLS E-Cu

Długości od 495 mm do 2400 mm.



## Cechy

Nr kat.	SV 3527.000
Materiał	E-Cu
Grubość szyn	10 mm
Prąd znamionowy (maks.)	1368 A
Przekrój	900 mm <sup>2</sup>
Wskazówka	Możliwość indywidualnego skrócenia.
Typ szyn zbiorczych	Szyna zbiorcza E-Cu
Pasuje do systemu szyn zbiorczych	PLS 1600
Pasuje do nr kat.	9342.000 9342.004 9342.050
Wymiary	Długość: 495 mm
Pasujący do	Szerokość: = 600 mm
Opak.	3 szt.

## Cechy

Waga netto	11,85 kg
Masa brutto	12 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	4
Numer taryfy celnej	74071000
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Opis produktu	SV Specjalna szyna zbiorcza PLS - E-Cu, dł.: 495 mm, PLS 1600, grubość szyny 10 mm, przekrój szyny 900 mm <sup>2</sup>

## Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK