

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3529.000

Specjalne szyny zbiorcze PLS E-Cu

Stan: 13.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3529.000 - Specjalne szyny zbiorcze PLS E-Cu

Długości od 495 mm do 2400 mm.



Cechy

Nr kat.	SV 3529.000
Materiał	E-Cu
Grubość szyn	10 mm
Prąd znamionowy (maks.)	1368 A
Przekrój	900 mm ²
Wskazówka	Możliwość indywidualnego skrócenia.
Typ szyn zbiorczych	Szyna zbiorcza E-Cu
Pasuje do systemu szyn zbiorczych	PLS 1600
Pasuje do nr kat.	9342.000 9342.004 9342.050
Wymiary	Długość: 1.095 mm
Pasujący do	Szerokość: = 1.200 mm
Opak.	3 szt.

Cechy

Waga netto	26,58 kg
Masa brutto	26,58 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	8,86
Numer taryfy celnej	74071000
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Opis produktu	SV Specjalna szyna zbiorcza PLS - E-Cu, dł.: 1095 mm, PLS 1600, grubość szyny 10 mm, przekrój szyny 900 mm ²

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK