

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3560.000 Zaciski płytkowe

Stan: 03.07.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3560.000 - Zaciski płytkowe

Do bezotworowego podłączania warstwowych szyn miedzianych.

## Cechy

Nr kat.	SV 3560.000
Opis produktu	Do przyłączenia warstwowych szyn miedzianych.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Ocynkowana, pasywowana
Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)	34 x 10 mm
Pasuje do szyn zbiorczych	50 x 10
Pasuje do szyn zbiorczych	Szyna zbiorcza E-Cu
Opak.	3 szt.
Waga netto	0,999 kg
Masa brutto	1,043 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Opis produktu	SV Zacisk płytkowy, do warstwowych szyn miedzianych, Pole zacisku SxW: 34x10 mm, do szyny zbiorczej SxW: 50x10 mm

## Aprobaty

# Aprobaty

---

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności UK