

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3562.000 Zaciski płytkowe

Stan: 03.07.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3562.000 - Zaciski płytkowe

Do bezotworowego podłączania warstwowych szyn miedzianych.

Cechy

Nr kat.	SV 3562.000
Opis produktu	Do przyłączenia warstwowych szyn miedzianych.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Ocynkowana, pasywowana
Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)	54 x 10 mm
Pasuje do szyn zbiorczych	50 x 10
Pasuje do szyn zbiorczych	Szyna zbiorcza E-Cu
Opak.	3 szt.
Waga netto	1,2 kg
Masa brutto	1,412 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,4 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Opis produktu	SV Zacisk płytkowy, do warstwowych szyn miedzianych, Pole zacisku SxW: 54x10 mm, do szyny zbiorczej SxW: 50x10 mm

Aprobaty

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności UK