


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 3580.100**

**Szyny zbiorcze E-Cu**

Stan: 05.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3580.100 - Szyny zbiorcze E-Cu

Długość: 2400 mm/szyna.



## Cechy

Nr kat.	SV 3580.100
Materiał	E-Cu F30
Wskazówka	Możliwość indywidualnego skrócenia.
Normy	DIN EN 13 601
Przekrój	12 mm x 10 mm
Wymiary	Długość: 2.400 mm
Opak.	6 szt.
Waga netto	15,48 kg
Masa brutto	15,5 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	2,58
Numer taryfy celnej	74071000
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

# Cechy

---

Opis produktu

SV Szyna zbiorcza E-Cu, SxW: 12x10 mm, dł.: 2400 mm

# Aprobaty

---

Aprobaty

UL + C-UL (listed)

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności  
Deklaracja zgodności UK