

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3583.000

## Szyny zbiorcze E-Cu

Stan: 27.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3583.000 - Szyny zbiorcze E-Cu

Długość: 2400 mm/szyna.



## Cechy

Nr kat.	SV 3583.000
Materiał	E-Cu F30
Wskazówka	Możliwość indywidualnego skrócenia.
Normy	DIN EN 13 601
Przekrój	25 mm x 5 mm
Wymiary	Długość: 2.400 mm
Opak.	6 szt.
Waga netto	15,9 kg
Masa brutto	16,16 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	2,68
Numer taryfy celnej	74071000
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Opis produktu	SV Szyna zbiorcza E-Cu, SxW: 25x5 mm, dł.: 2400 mm

# Aprobaty

---

Aprobaty

UL + C-UL (listed)

---

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności UK