
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3584.000

Szyny zbiorcze E-Cu

Stan: 22.11.2026 (Źródło: www.rittal.com/pl-pl)


ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES


RITTAL

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3584.000 - Szyny zbiorcze E-Cu

Długość: 2400 mm/szyna.





Cechy

Nr kat.	SV 3584.000
Materiał	E-Cu F30
Wskazówka	Możliwość indywidualnego skrócenia.
Normy	DIN EN 13 601
Przekrój	30 mm x 5 mm
Wymiary	Długość: 2.400 mm
Opak.	6 szt.
Waga netto	19,2 kg
Masa brutto	19,24 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	3,21
Numer taryfy celnej	74071000
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Opis produktu	SV Szyna zbiorcza E-Cu, SxW: 30x5 mm, dł.: 2400 mm

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK