


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3584.020

Szyny zbiorcze CUPONAL

Stan: 16.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3584.020 - Szyny zbiorcze CUPONAL

Aluminiowe szyny zbiorcze w płaszczu z miedzi.



Cechy

Nr kat.	SV 3584.020
Opis produktu	Aluminiowe szyny zbiorcze z powłoką miedzianą, nadające się do montażu systemów szyn zbiorczych ze wspornikami 9340.000/9340.050.
Materiał	Aluminium Miedź
Prąd znamionowy maksymalny	328 A
Wskazówka	Prąd znamionowy przy temperaturze szyny 65 °C i temperaturze otoczenia 35 °C Wykres współczynnika korekcyjnego zgodnie z normą PN-EN 43 671 Możliwość indywidualnego skrócenia.
Normy	DIN EN 13 601
Przekrój	30 mm x 5 mm
Wymiary	Długość: 2.400 mm
Opak.	6 szt.
Waga netto	8,52 kg
Masa brutto	9,02 kg

Cechy

Zawartość miedzi (kg / szt.)	0,52
Numer taryfy celnej	76042990
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Opis produktu	SV Szyna zbiorcza:CUPONAL, SxW: 30x5 mm, dł.: 2400 mm

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK