

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3587.000

Szyny zbiorcze E-Cu

Stan: 17.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3587.000 - Szyny zbiorcze E-Cu

Długość: 2400 mm/szyna.



Cechy

Nr kat.	SV 3587.000
Materiał	E-Cu F30
Wskazówka	Możliwość indywidualnego skrócenia.
Normy	DIN EN 13 601
Przekrój	40 mm x 10 mm
Wymiary	Długość: 2.400 mm
Opak.	3 szt.
Waga netto	25,8 kg
Masa brutto	25,9 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	8,6
Numer taryfy celnej	74071000
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

Cechy

Opis produktu

SV Szyna zbiorcza E-Cu, SxW: 40x10 mm, dł.: 2400 mm

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności UK