


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3588.005

Szyny zbiorcze E-Cu

Stan: 03.07.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3588.005 - Szyny zbiorcze E-Cu

Długość: 2400 mm/szyna.



Cechy

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Nr kat. | SV 3588.005 |
| Materiał | E-Cu F30 |
| Wskazówka | Możliwość indywidualnego skrócenia. |
| Normy | DIN EN 13 601 |
| Przekrój | 50 mm x 10 mm |
| Wymiary | Długość: 2.400 mm |
| Opak. | 2 szt. |
| Waga netto | 21 kg |
| Masa brutto | 21,7 kg |
| Zawartość miedzi (kg / szt.) | 10,75 |
| Numer taryfy celnej | 74071000 |
| ETIM 9 | EC001522 |
| ETIM 8 | EC001522 |
| ECLASS 8.0 | 27370303 |

Cechy

Opis produktu

SV Szyna zbiorcza E-Cu, SxW: 50x10 mm, dł.: 2400 mm

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności UK