


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3590.015

Szyny zbiorcze E-Cu

Stan: 03.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3590.015 - Szyny zbiorcze E-Cu

Długość: 2400 mm/szyna.



Cechy

Nr kat.	SV 3590.015
Materiał	E-Cu F30
Wskazówka	Możliwość indywidualnego skrócenia.
Normy	DIN EN 13 601
Przekrój	100 mm x 10 mm
Wymiary	Długość: 2.400 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	21,6 kg
Masa brutto	21,64 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	21,46
Numer taryfy celnej	74071000
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

Cechy

Opis produktu

SV Szyna zbiorcza E-Cu, SxW: 100x10 mm, dł.: 2400 mm

Aprobaty

Aprobaty

CSA + CSAus

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK