

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.014 Hygienic Design

Stan: 17.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.014 - Hygienic Design Kompaktowa szafa sterownicza HD, jednodrzwiowa

Obudowa dopasowana do wymogów przemysłu spożywczego. Dach pochylony do przodu pod kątem 30°. Łatwe odróżnianie uszczelki od artykułów spożywczych dzięki jej niebieskiemu zabarwieniu.

Cechy

Nr kat.	HD 4000.014
Wersja	Nachylenie dachu 30° do przodu
Materiał	Obudowa i drzwi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304) Płyta montażowa: blacha stalowa Wkładka zamka HD: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L) Uszczelka: silikon, zgodnie z FDA 21 CFR 177.2600
Zakres dostawy	Obudowa zamknięta dookoła Drzwi z wetkniętą uszczelką Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę Płyta montażowa
Wymiary	Szerokość: 760 mm Wysokość z przodu: 810 mm Wysokość z tyłu: 981 mm Głębokość: 300 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)	705 mm x 735 mm
Kąt otwarcia drzwi	125°
Kod IK	IK08
Materiały podstawowe	Stal nierdzewna
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 66 IP X9

Cechy

Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
--------------------------	--

Type rating według UL 50E	Typ 1 Typ 3 Type 3X Type 4 Type 4X Typ 12 Typ 13
---------------------------	--

Opak.	1 szt.
-------	--------

Waga netto	44,8 kg
------------	---------

Masa brutto	45,5 kg
-------------	---------

Numer taryfy celnej	94032080
---------------------	----------

ETIM 9	EC000261
--------	----------

ETIM 8	EC000261
--------	----------

Opis produktu	HD Kompaktowa szafa sterownicza, 1.4301, SxWxG 760x810x300 mm
---------------	---
