


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4000.038

Nasadka ze skosem

Stan: 31.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4000.038 - Nasadka ze skosem do VX

Do dozbrajania pojedynczych lub uszeregowanych szaf VX25 ze stali nierdzewnej, z maksymalną możliwą przestrzenią do sąsiedniego dachu w zabudowie szeregowej.



Cechy

Nr kat.	SZ 4000.038
Dane techniczne	Występ dachu z przodu: 8 mm
Materiał	Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Powierzchnia	Szlif prosty, ziarno 400
Zakres dostawy	Wraz z uszczelkami i zestawem montażowym
Wymiary	Wysokość z przodu: 35 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Uwaga dot. nr kat.	W razie zapytania lub zamówienia należy podać pełny kod wersji. Termin dostawy do uzgodnienia
Indeks wersji	Nachylenie dachu: 1 = 30° (standard EHEDG) lub 2 = 45° Szerokość szafy: ... mm (maks. 1200 mm) Głębokość szafy: ... mm 1 = dla szafy pojedynczej VX 2 = dla ustawionej w szeregu szafy końcowej z lewej strony (zawsze z uszczelką o profilu T i akcesoriami łączącymi) 3 = dla ustawionej w szeregu szafy końcowej z prawej strony (zawsze z uszczelką o profilu T i akcesoriami łączącymi) 4 = do ustawionej w szeregu środkowej szafy VX (zawsze z uszczelką profilu T i akcesoriami łączącymi) Przykład: 1 - 800 - 600 - 1 (nasadka ze skosem dachu 30° - szerokość 800 mm - głębokość 600 mm - do szafy pojedynczej VX)

Cechy

Opak.	1 szt.
Waga netto	2 kg
Masa brutto	2,1 kg
Numer taryfy celnej	94039910
