


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 4000.058**

**Nasadka ze skosem**

Stan: 19.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4000.058 - Nasadka ze skosem do VX

Do dozbrajania pojedynczych lub uszeregowanych szaf VX25 z blachy stalowej, lakierowanych z maksymalną możliwą przestrzenią do sąsiedniego dachu w zabudowie szeregowej.



## Cechy

Nr kat.	SZ 4000.058
Dane techniczne	Występ dachu z przodu: 8 mm
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	pokrywane proszkowo
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Wraz z uszczelkami i zestawem montażowym
Wymiary	Wysokość z przodu: 35 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Uwaga dot. nr kat.	W razie zapytania lub zamówienia należy podać pełny kod wersji. Termin dostawy do uzgodnienia

# Cechy

---

Indeks wersji	Nachylenie dachu: 1 = 30° (standard EHEDG) lub 2 = 45° Szerokość szafy: ... mm (maks. 1200 mm) Głębokość szafy: ... mm 1 = dla szafy pojedynczej VX 2 = dla ustawionej w szeregu szafy końcowej z lewej strony (zawsze z uszczelką o profilu T i akcesoriami łączącymi) 3 = dla ustawionej w szeregu szafy końcowej z prawej strony (zawsze z uszczelką o profilu T i akcesoriami łączącymi) 4 = do ustawionej w szeregu środkowej szafy VX (zawsze z uszczelką profilu T i akcesoriami łączącymi) Przykład: 1 - 800 - 600 - 1 (nasadka ze skosem dachu 30° - szerokość 800 mm - głębokość 600 mm - do szafy pojedynczej VX)
Opak.	1 szt.
Waga netto	2 kg
Masa brutto	2,1 kg
Numer taryfy celnej	94039910

---