


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 4000.062

## Obudowy obsługi HD

Stan: 28.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 4000.062 - Obudowy obsługi HD

Monitory, PC i inne komponenty z wyświetlaczem są skutecznie chronione zgodnie z wymogami higieny w obudowie obsługi. Nachylony do przodu o 30° dach zapobiega pozostawianiu przedmiotów i pozwala na szybki odpływ cieczy.

## Cechy

Nr kat.	HD 4000.062
Korzyści	Nachylenie dachu 30° do przodu Płyta montażowa do monitora do 24" z regulacją wysokości Uchwyt do TFT w wersji stołowej do monitorów maks. 24"
Materiał	Obudowa i drzwi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304) Wkładka zamka HD: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L) Okno wziernikowe: Poliwęglan Uszczelka: silikon, zgodnie z FDA 21 CFR 177.2600 Szyba: Poliwęglan
Powierzchnia	Obudowa i drzwi: szlif prosty, ziarno 400, chropowatość powierzchni RA < 0,8 µm Uszczelka: farbowana na niebiesko (RAL 5010)
Zakres dostawy	Obudowa zamknięta dookoła Drzwi z oknem obserwacyjnym i założoną uszczelką Zawiasy z prawej strony Uchwyt do monitorów z mocowaniem VESA 75/100
Opcje	bez szyby Płyta montażowa zamiast płytki montażowej Wycięcie pod Touch-Panel zamiast szyby Podstawa klawiatury HD
Wymiary	Szerokość: 810 mm Wysokość z przodu: 692 mm Wysokość z tyłu: 848 mm Głębokość: 266 mm
Widoczna powierzchnia	Szerokość okna obserwacyjnego: 535 mm Wysokość okna obserwacyjnego: 325 mm
Grubość materiału obudowy	1,5 mm

## Cechy

---

Grubość materiału drzwi	2 mm
Protection category NEMA	NEMA 4X
Kod IK	IK08
Opak.	1 szt.
Waga netto	33,2 kg
Masa brutto	33,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	99,56
Numer taryfy celnej	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## Aprobaty

---

Wyjaśnienia	PCF-declaration
-------------	-----------------