


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.250

Nóżki poziomujące HD

Stan: 22.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.250 - Nóżki poziomujące HD

Nóżki poziomujące HD pozwalają na zminimalizowanie czasu czyszczenia dzięki całkowicie zakrytym i trwale uszczelnionym gwintom i na wyrównanie nierówności podłogi o kącie do 10° dzięki elastycznej podstawie.

Cechy

Nr kat.	HD 4000.250
Wersja	z mocowaniem do podłoża
Korzyści	Minimalizowanie czasu czyszczenia dzięki całkowicie zakrytym i trwale uszczelnionym gwintom Wyrównanie nierówności podłogi o kącie do 10° dzięki elastycznej podstawie Szeregowanie jest możliwe również przy nierównościach podłogi dzięki dużemu zakresowi poziomowania Certyfikat według 3-A Sanitary Standards
Materiał	Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Zakres dostawy	Wraz z uszczelkami i zestawem montażowym
Obciążalność	Maks. 7000 N statycznie na nóżkę poziomującą
Wymiary	Gwint: M12
Pasujący do	Typ obudowy: Kompaktowe obudowy sterownicze HD VX VX SE TS
Zakres poziomowania	122 - 175 mm
Opak.	4 szt.
Waga netto	2,4 kg
Masa brutto	2,5 kg
Numer taryfy celnej	73181900
ETIM 9	EC002622
ETIM 8	EC002622

Cechy

ECLASS 8.0

27189263

Opis produktu

HD Nóżki poziomujące, z mocowaniem do podłoża, stal nierdzewna,
1.4301