


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.285

Szafa pełnogabarytowa

Stan: 18.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.285 - Szafa pełnogabarytowa HD

Szafa pełnogabarytowa HD to szeregowe rozwiązanie szafy do wrażliwych pod względem higieny, regularnie mytych obszarów.



Cechy

| | |
|---|--|
| Nr kat. | HD 4000.285 |
| Materiał | Obudowa i drzwi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304) Wkładka zamka HD: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L) Uszczelka: silikon, zgodnie z FDA 21 CFR 177.2600 Płyta montażowa: blacha stalowa |
| Powierzchnia | Obudowa i drzwi: szlif prosty, ziarno 400, chropowatość powierzchni RA < 0,8 µm Płyta montażowa: ocynkowana Uszczelka: farbowana na niebiesko (RAL 5010) |
| Zakres dostawy | Rama szafy z przyspawaną płytą podłogową i tylnej ściany Drzwi z wetkniętą uszczelką W przypadku szaf jednodrzwiowych zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę Płyta montażowa Przykręcona poprzeczka |
| Opcje | Podstawa Hygienic Design z niwelacją |
| Wymiary | Szerokość: 1.200 mm Wysokość: 1.800 mm Głębokość: 500 mm |
| Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.) | 1.099 mm x 1.696 mm |
| Kąt otwarcia drzwi | 125° |

Cechy

| | |
|--------------------------------|---|
| Kod IK | IK08 |
| Materiały podstawowe | Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304) |
| Klasa ochrony IP wg IEC 60 529 | IP 66 IP X9 |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Type rating według UL 50E | Typ 1 Type 3R Type 4X Typ 12 |
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 148 kg |
| Masa brutto | 149 kg |
| Numer taryfy celnej | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Opis produktu | Szafa systemowa HD, SxWxG: 1200x1800x500mm, stal nierdzewna, z płytą montażową, dwudrzwiowa |

Aprobaty

| | |
|----------|--------------------|
| Aprobaty | UL + C-UL (listed) |
|----------|--------------------|