


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.285

Szafa pełnogabarytowa

Stan: 23.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.285 - Szafa pełnogabarytowa HD

Szafa pełnogabarytowa HD to szeregowe rozwiązanie szafy do wrażliwych pod względem higieny, regularnie mytych obszarów.



Cechy

Nr kat.	HD 4000.285
Materiał	Obudowa i drzwi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304) Wkładka zamka HD: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L) Uszczelka: silikon, zgodnie z FDA 21 CFR 177.2600 Płyta montażowa: blacha stalowa
Powierzchnia	Obudowa i drzwi: szlif prosty, ziarno 400, chropowatość powierzchni RA < 0,8 µm Płyta montażowa: ocynkowana Uszczelka: farbowana na niebiesko (RAL 5010)
Zakres dostawy	Rama szafy z przyspawaną płytą podłogową i tylnej ściany Drzwi z wetkniętą uszczelką W przypadku szaf jednodrzwiowych zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę Płyta montażowa Przykręcona poprzeczka
Opcje	Podstawa Hygienic Design z niwelacją
Wymiary	Szerokość: 1.200 mm Wysokość: 1.800 mm Głębokość: 500 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)	1.099 mm x 1.696 mm
Kąt otwarcia drzwi	125°

Cechy

Kod IK	IK08
Materiały podstawowe	Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 4X
Type rating według UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 4X Typ 12
Opak.	1 szt.
Waga netto	148 kg
Masa brutto	149 kg
Numer taryfy celnej	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis produktu	Szafa systemowa HD, SxWxG: 1200x1800x500mm, stal nierdzewna, z płytą montażową, dwudrzwiowa

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed)
----------	--------------------