


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.885

Szafa pełnogabarytowa

Stan: 20.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.885 - Szafa pełnogabarytowa HD

Szafa pełnogabarytowa HD to szeregowe rozwiązanie szafy do wrażliwych pod względem higieny, regularnie mytych obszarów.



Cechy

Nr kat.	HD 4000.885
Materiał	Obudowa i drzwi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304) Wkładka zamka HD: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L) Uszczelka: silikon, zgodnie z FDA 21 CFR 177.2600 Płyta montażowa: blacha stalowa
Powierzchnia	Obudowa i drzwi: szlif prosty, ziarno 400, chropowatość powierzchni RA < 0,8 µm Płyta montażowa: ocynkowana Uszczelka: farbowana na niebiesko (RAL 5010)
Zakres dostawy	Rama szafy z przyspawaną płytą podłogową i tylnej ściany Drzwi z wetkniętą uszczelką W przypadku szaf jednodrzwiowych zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę Płyta montażowa
Opcje	Podstawa Hygienic Design z niwelacją
Wymiary	Szerokość: 800 mm Wysokość: 1.800 mm Głębokość: 500 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)	699 mm x 1.696 mm
Kąt otwarcia drzwi	125°
Kod IK	IK08

Cechy

Materiały podstawowe	Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 4X
Type rating według UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 4X Typ 12
Opak.	1 szt.
Waga netto	96 kg
Masa brutto	97,5 kg
Numer taryfy celnej	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed)
----------	--------------------