

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.200 stół montażowy

Stan: 24.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.200 - stół montażowy

Stoły montażowe przeznaczone do montażu płyt i obudów są mobilne, z możliwością regulacji nachylenia oraz (w zależności od wersji) wysokości.

Cechy

Nr kat.	AS 4050.200
Wersja	200 EN (możliwość elektrycznej regulacji nachylenia)
Opis produktu	Stoły montażowe przeznaczone do montażu płyt i obudów są mobilne, z możliwością regulacji nachylenia oraz (w zależności od wersji) wysokości.
Korzyści	Możliwość ergonomicznej i wygodnej dla pleców pracy Możliwość indywidualnego umiejscowienia w warsztacie, niezależnie od zasilania sieciowego Zajmuje mało miejsca, gdy nie jest używany Łatwe przemieszczanie dzięki czterem rolkom z funkcją hamulca Zmienne mocowanie płyt montażowych za pomocą dociskaczy
Dane techniczne	Możliwość regulacji nachylenia ok. 0 – 80°
Zakres dostawy	stół montażowy 1 opak. zespół mocujący dolny 1 opak. zespół mocujący górny Ładowarka Akumulator
Wskazówka	Poszerzenie stołu montażowego pozwala na osiągnięcie maksymalnej możliwej powierzchni pracy 1900 x 1900 mm.
Wymiary maszyny	Szerokość: 1.400 mm Głębokość: 1.250 mm
Dimensions support surface max.	Szerokość: 1.110 mm Wysokość: 1.900 mm
Dimensions support surface min.	Szerokość: 1.110 mm Wysokość: 1.230 mm
Udźwig	200 kg

Cechy

Wysokość robocza	Working height (min.): 90 cm Working height (max.): 90 cm
Opak.	1 szt.
Waga netto	130 kg
Masa brutto	148 kg
Numer taryfy celnej	84279000
ETIM 9	EC002224
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	36659090
Opis produktu	Stół montażowy 200 EN, płynna regulacja nachylenia w pionie i w poziomie za pomocą silnika z zasilaniem akumulatorowym

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności