

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.452 Zaciskarka L8

Stan: 15.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.452 - Zaciskarka L8

Elektropneumatyczny automat do zdejmowania izolacji z zaciskarką do izolowanych końcówek kabli luzem.

Cechy

Nr kat.	AS 4050.452
Wersja	Ekran dotykowy
Opis produktu	Elektropneumatyczny automat do zdejmowania izolacji z zaciskarką do izolowanych końcówek kabli luzem.
Korzyści	Łatwa obsługa Bezpieczna i sprawna obróbka izolowanych końcówek kabli Brak czasu zbrojenia dzięki automatycznej wymianie narzędzi Możliwość obróbki przewodów specjalnych Łatwy i sprawny montaż Automatyczne rozpoznawanie przekrojów
Dane techniczne	Zakres zaciskania 0,5 - 2,5 mm ² (AWG 20 - 14) Długość zacisku 8 mm (0,31 in.) Długość wprowadzania 35 mm (1.378 in.) Możliwa obróbka końcówek przewodów z obejmą z tworzywa sztucznego o specjalnych rozmiarach
Zakres dostawy	Zaciskarka L8 1 pojemnik z dozownikiem wibracyjnym 0,5 - 1,5 mm ² 1 pojemnik z dozownikiem wibracyjnym 1,5 - 2,5 mm ²
Wskazówka	Standardowa forma zacisku to trapez – inne na zapytanie
Wymiary	Szerokość: 390 mm Wysokość: 460 mm Głębokość: 330 mm
Przyłącze sprężonego powietrza	5,5 bar
Napięcie znamionowe robocze	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Moc pozorna	110 VA
Zacikanie	zacisk trapezowy
Czas taktowania	1,5 s

Cechy

Opak.	1 szt.
Waga netto	34,6 kg
Masa brutto	34,67 kg
Numer taryfy celnej	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Opis produktu	Automat z zaciskarką L 8, 0,5-2,5mm ² , Zdejmowanie izolacji i zaciskanie, długość zacisku 8mm, końcówki kablowe luzem