


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.454 Zaciskarka R8 E

Stan: 15.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.454 - Zaciskarka R8 E

Elektryczny automat do zdejmowania izolacji z zaciskarką do pasa izolowanych końcówek kabli na rolce.



Cechy

Nr kat.	AS 4050.454
Wersja	Ekran dotykowy
Opis produktu	Elektryczny automat do zdejmowania izolacji z zaciskarką do pasa izolowanych końcówek kabli na rolce.
Korzyści	Łatwa obsługa Szybka regulacja Elastyczne zastosowanie w warsztacie Szybka wymiana materiałów eksploatacyjnych
Dane techniczne	Zakres zaciskania 0,5 - 2,5 mm ² (AWG 20 - 14) Długość zacisku 8 mm (0,31 in.) Długość wprowadzania 40 mm (1.57 in.)
Wskazówka	Standardowa forma zacisku to trapez – inne na zapytanie
Wymiary	Szerokość: 288 mm Wysokość: 230 mm Głębokość: 345 mm
Napięcie znamionowe robocze	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Moc pozorna	100 VA
Zacikanie	zacisk trapezowy
Czas taktowania	1,8 s
Opak.	1 szt.

Cechy

Waga netto	16 kg
Masa brutto	16 kg
Numer taryfy celnej	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Opis produktu	Automat z zaciskarką R 8E, 0,5-2,5mm ² , Dł.zacisku 8mm, końcówki kablowe na rolce, napęd elektr.