

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.735

# Tulejki zaciskowe

Stan: 27.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.735 - Tulejki zaciskowe luzem

Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.

## Cechy

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Nr kat.               | AS 4050.735  |
| Opis produktu         | Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.  |
| Dane techniczne       | Odporność na temperatury do 105 °C   |
| Materiał              | E-Cu, cynowane galwanicznie<br>Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen  |
| Kolor                 | szary  |
| Długość               | 10 mm  |
| AWG                   | 12   |
| Średnica wewnętrzna   | 4,8 mm   |
| Do przekroju          | 4 mm <sup>2</sup>  |
| kodowanie kolorów DIN | tak  |
| Wskazówka             | Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki.<br>W kwestiach indywidualnych porad prosimy o kontakt z doradcą Rittal. |
| Normy                 | AEH DIN 46228  |
| Pasuje do nr kat.     | 4051.210   |
| Forma dostawy         | luzem  |
| Opak.                 | 500 szt.   |
| Waga netto            | 0,5 kg   |
| Masa brutto           | 0,5 kg   |
| Numer taryfy celnej   | 85369010   |
| ETIM 9                | EC000005   |
| ETIM 8                | EC000005   |

## Cechy

---

ECLASS 8.0

36659290

---

Opis produktu

Końcówki kablowe do konfekcjonowania przewodów, 4 mm<sup>2</sup>,  
jasnoszare, luzem, 10mm

## Aprobaty

---

Aprobaty

UL + C-UL (listed)  
UR