


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.736

Tulejki zaciskowe

Stan: 28.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.736 - Tulejki zaciskowe luzem

Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.

Cechy

Nr kat.	AS 4050.736
Opis produktu	Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.
Dane techniczne	Odporność na temperatury do 105 °C
Materiał	E-Cu, cynowane galwanicznie Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen
Kolor	żółty
Długość	12 mm
AWG	10
Średnica wewnętrzna	6,3 mm
Do przekroju	6 mm ²
kodowanie kolorów DIN	tak
Wskazówka	Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki. W kwestiach indywidualnych porad prosimy o kontakt z doradcą Rittal.
Normy	AEH DIN 46228
Pasuje do nr kat.	4051.210
Forma dostawy	luzem
Opak.	100 szt.
Waga netto	0,1 kg
Masa brutto	0,1 kg
Numer taryfy celnej	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

Cechy

ECLASS 8.0

36659290

Opis produktu

Końcówki kablowe do konfekcjonowania przewodów, 6 mm², żółte, luzem, 12mm

Aprobaty

Aprobaty

UL + C-UL (listed)
UR