

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.737

Tulejki zaciskowe

Stan: 08.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.737 - Tulejki zaciskowe luzem

Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.

Cechy

Nr kat.	AS 4050.737
Wersja	do konfekcjonowania manualnego dla automatu do konfekcjonowania przewodów Wire Terminal WT C
Opis produktu	Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.
Dane techniczne	Odporność na temperatury do 105 °C
Materiał	E-Cu, cynowane galwanicznie Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen
Kolor	biały
Długość	12 mm
AWG	20
Średnica wewnętrzna	2,6 mm
Do przekroju	0,5 mm ²
kodowanie kolorów DIN	tak
Wskazówka	Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki. W kwestiach indywidualnych porad prosimy o kontakt z doradcą Rittal.
Normy	AEH DIN 46228
Pasuje do nr kat.	4051.205 4051.210
Forma dostawy	luzem (10 opak. po 100 szt.)
Opak.	1000 szt.
Waga netto	1 kg
Masa brutto	0,105 kg

Cechy

Numer taryfy celnej	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Opis produktu	Końcówki kablowe do konfekcjonowania przewodów, 0,5 mm ² , białe, luzem, 12mm, 10x100

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed) UR
----------	--------------------------