

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.739 Tulejki zaciskowe

Stan: 24.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.739 - Tulejki zaciskowe luzem

Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.

Cechy

| | |
|-----------------------|--|
| Nr kat. | AS 4050.739 |
| Opis produktu | Z kołnierzem z tworzywa sztucznego. |
| Dane techniczne | Odporność na temperatury do 105 °C |
| Materiał | E-Cu, cynowane galwanicznie Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen |
| Kolor | czerwony |
| Długość | 12 mm |
| AWG | 18 |
| Średnica wewnętrzna | 3 mm |
| Do przekroju | 1 mm ² |
| kodowanie kolorów DIN | tak |
| Wskazówka | Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki. W kwestiach indywidualnych porad prosimy o kontakt z doradcą Rittal. |
| Normy | AEH DIN 46228 |
| Pasuje do nr kat. | 4051.205 4051.210 |
| Forma dostawy | luzem (10 opak. po 100 szt.) |
| Opak. | 1000 szt. |
| Waga netto | 1 kg |
| Masa brutto | 0,001 kg |
| Numer taryfy celnej | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |

Cechy

| | |
|---------------|---|
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |
| Opis produktu | Końcówki kablowe do konfekcjonowania przewodów, 1 mm ² , czerwone, luzem, 12mm, 10x100 |

Aprobaty

| | |
|----------|--------------------------|
| Aprobaty | UL + C-UL (listed) UR |
|----------|--------------------------|