


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.739

# Tulejki zaciskowe

Stan: 21.07.2025 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.739 - Tulejki zaciskowe luzem

Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.

## Cechy

Nr kat.	AS 4050.739
Opis produktu	Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.
Dane techniczne	Odporność na temperatury do 105 °C
Materiał	E-Cu, cynowane galwanicznie Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen
Kolor	czerwony
Długość	12 mm
AWG	18
Średnica wewnętrzna	3 mm
Do przekroju	1 mm <sup>2</sup>
kodowanie kolorów DIN	tak
Wskazówka	Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki. W kwestiach indywidualnych porad prosimy o kontakt z doradcą Rittal.
Normy	AEH DIN 46228
Pasuje do nr kat.	4051.205 4051.210
Forma dostawy	luzem (10 opak. po 100 szt.)
Opak.	1000 szt.
Waga netto	1
Masa brutto	0.001
Numer taryfy celnej	85369010
EAN	4028177805071

# Cechy

---

ETIM 9	EC000005
--------	----------

---

ETIM 8	EC000005
--------	----------

---

ECLASS 8.0	36659290
------------	----------

# Aprobaty

---

Aprobaty	UL + C-UL (listed) UR
----------	--------------------------