


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.745

Tulejki zaciskowe

Stan: 17.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.745 - Tulejki zaciskowe luzem

Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.

Cechy

Nr kat.	AS 4050.745
Opis produktu	Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.
Dane techniczne	Odporność na temperatury do 105 °C
Materiał	E-Cu, cynowane galwanicznie Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen
Kolor	czarny
Długość	8 mm
AWG	16
Średnica wewnętrzna	4 mm
Do przekroju	1,5 mm ²
kodowanie kolorów DIN	tak
Multinorm	tak
Wskazówka	Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki. W kwestiach indywidualnych porad prosimy o kontakt z doradcą Rittal.
Forma dostawy	luzem
Opak.	500 szt.
Waga netto	0,5 kg
Masa brutto	0,5 kg
Numer taryfy celnej	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Cechy

Opis produktu

Końcówki kablowe do konfekcjonowania przewodów, 1,5 mm², AWG 16, czarne, luzem, 8mm (szerszy walec)

Aprobaty

Aprobaty

UL + C-UL (listed)
UR