

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.749 Tulejki zaciskowe

Stan: 11.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.749 - Tulejki zaciskowe na pasie

Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.

Cechy

Nr kat.	AS 4050.749
Wersja	do automatów do konfekcjonowania
Opis produktu	Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.
Dane techniczne	Odporność na temperatury do 105 °C
Materiał	E-Cu, cynowane galwanicznie Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen
Kolor	czarny
Pasujący do	Typ obudowy: Zaciskarka RC Automat z zaciskarką R8 Automat z zaciskarką R8 E
Długość	8 mm
AWG	16
Średnica wewnętrzna	3,5 mm
Do przekroju	1,5 mm ²
kodowanie kolorów DIN	tak
Wskazówka	Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki.
Forma dostawy	na pasie
Opak.	5000 szt.
Waga netto	5 kg
Masa brutto	0,722 kg
Numer taryfy celnej	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

Cechy

ECLASS 8.0

36659290

Opis produktu

Tulejki zaciskowe do zaciskarek, 1,5 mm², czarny, na pasie, 8mm

Aprobaty

Aprobaty

UL + C-UL (listed)
UR