


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.769

Tulejki zaciskowe

Stan: 05.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.769 - Tulejki zaciskowe luzem

Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.

Cechy

Nr kat.	AS 4050.769
Opis produktu	Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.
Dane techniczne	Odporność na temperatury do 105 °C
Materiał	E-Cu, cynowane galwanicznie Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen
Kolor	żółty
Długość	8 mm
AWG	18
Średnica wewnętrzna	3 mm
kodowanie kolorów Rittal	tak
Do przekroju	1 mm ²
Wskazówka	Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki. W kwestiach indywidualnych porad prosimy o kontakt z doradcą Rittal.
Normy	AEH DIN 46228
Pasuje do nr kat.	4051.205 4051.210 4050.452
Forma dostawy	luzem
Opak.	500 szt.
Waga netto	0,5 kg
Masa brutto	0,049 kg
Numer taryfy celnej	85369010

Cechy

ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Opis produktu	Końcówki kablowe do konfekcjonowania przewodów, 1 mm ² , AWG 18, 8 mm, żółte, luzem, 500 sztuk

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed) UR
----------	--------------------------