

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.782

# Tulejki zaciskowe

Stan: 03.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.782 - Tulejki zaciskowe luzem

Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.

## Cechy

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Nr kat.                  | AS 4050.782  |
| Opis produktu            | Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.  |
| Dane techniczne          | Odporność na temperatury do 105 °C   |
| Materiał                 | E-Cu, cynowane galwanicznie<br>Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen  |
| Kolor                    | szary  |
| Długość                  | 8 mm   |
| AWG                      | 12   |
| Średnica wewnętrzna      | 4,8 mm   |
| kodowanie kolorów Rittal | tak  |
| Do przekroju             | 4 mm <sup>2</sup>  |
| Wskazówka                | Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki.<br>W kwestiach indywidualnych porad prosimy o kontakt z doradcą Rittal. |
| Normy                    | AEH DIN 46228  |
| Forma dostawy            | luzem  |
| Opak.                    | 500 szt.   |
| Waga netto               | 0,5 kg   |
| Masa brutto              | 0,114 kg   |
| Numer taryfy celnej      | 85369010   |
| ETIM 9                   | EC000005   |
| ETIM 8                   | EC000005   |
| ECLASS 8.0               | 36659290   |

## Cechy

---

Opis produktu

Końcówki kablowe do konfekcjonowania przewodów, 4 mm<sup>2</sup>, AWG 12, 8 mm, szare, luzem, 500 sztuk

## Aprobaty

---

Aprobaty

UL + C-UL (listed)  
UR