

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.105 Lampa robocza LED

Stan: 07.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.105 - Lampa robocza LED do WS 540

Do mocowania do płyty stołowej z zaciskiem.



## Cechy

Nr kat.	AS 4051.105
Opis produktu	Do mocowania do płyty stołowej z zaciskiem.
Korzyści	Jasne, nieoślepiające i niemigoczące oświetlenie, równomierne i bezcieniowe Możliwość wyboru temperatury koloru od ciepłej bieli, poprzez naturalną biel, aż do bieli światła naturalnego sprzyja koncentracji i zmniejsza objawy zmęczenia Doskonałe odwzorowanie kolorów i duży kontrast Aluminiowe ramię sprężynowe z głowicą przegubową 3D, możliwość obracania i unieruchomienia do dowolnego ustawienia źródła światła
Dane techniczne	Ramię sprężynowe: długość 970 mm Odwzorowanie kolorów: 94 – 98 Ra Kąt świecenia: 100°
Materiał	Obudowa lampy: aluminium Osłona przed oślepianiem: makrolon
Zakres dostawy	Lampa robocza LED Wraz z zestawem montażowym
Moc znamionowa	26 W
Długość kabla przyłączeniowego	3 m
Możliwości przyłączenia	Zasilacz wtykowy (CEE 7/16) z adapterem AC
Elementy oświetleniowe	84 LED SMD

# Cechy

Klasa ochrony	III (SELV)
Strumień światła	2930 lm
Pasuje do nr kat.	4051.100
Zakres temperatury pracy	-10 °C...40 °C
Napięcie znamionowe robocze	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Wymiary	Szerokość: 545 mm Wysokość: 90 mm Głębokość: 35 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	2,5 kg
Masa brutto	4,2 kg
Numer taryfy celnej	94054990
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
Opis produktu	Lampa robocza LED do WS 540 z funkcją ściemniania, 230 V/50 Hz