

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.120

Prowadzenie przewodów - poprzeczka mocująca, pionowa

Stan: 24.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.120 - Prowadzenie przewodów - poprzeczka mocująca, pionowa do WS 540

Możliwość kierunkowego prowadzenia do 8 różnych przewodów. Montaż na pionowej poprzeczce mocującej.

Cechy

Nr kat.	AS 4051.120
Opis produktu	Możliwość kierunkowego prowadzenia do 8 różnych przewodów. Montaż na pionowej poprzeczce mocującej.
Korzyści	Indywidualne dopasowanie wysokości do poprzeczki mocującej Optymalna charakterystyka prowadzenia przewodów
Dane techniczne	Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 130 x 263 x 322 mm Ustawienie głębokości bezpośrednio na prowadnicy przewodów do 100 mm Możliwość prowadzenia przewodów 0,5 – 2,5 mm ²
Materiał	Uchwyt: blacha stalowa Rolka i prowadnica przewodów: tworzywo sztuczne
Opak.	1 szt.
Waga netto	1,3 kg
Masa brutto	1,8 kg
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC011819
ETIM 8	EC011819
ECLASS 8.0	21100210
Opis produktu	Przyrząd do prowadzenia kabli do automatu skracającego montowany na poprzeczce mocującej