


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.132

Wire Station WS 540

Stan: 03.07.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.132 - Wire Station WS 540

Mobilne stanowisko robocze do okablowywania, wyposażone w regulację wysokości, o uniwersalnym zastosowaniu w warsztacie. Umożliwia ergonomiczną niemęczącą pracę przy obróbce przewodów.



Cechy

Nr kat.	AS 4051.132
Wersja	Wire Terminal Edition
Opis produktu	Mobilne stanowisko robocze do okablowywania, wyposażone w regulację wysokości, o uniwersalnym zastosowaniu w warsztacie. Umożliwia ergonomiczną niemęczącą pracę przy obróbce przewodów.
Korzyści	Regulowany elektrycznie stół zapewniający optymalną wysokość roboczą, możliwość ustawienia w zakresie 710 – 1250 mm Uniwersalna płyta robocza, odporna na zarysowania i zmywalna Idealne rozwiązanie w połączeniu z automatami do cięcia i zaciskania przewodów i z zastosowaniem przewodów konfekcjonowanych przez Wire Terminal Zintegrowana linijka do szybkiego, ręcznego odmierzenia Możliwość przymocowania monitora do pracy z przewodami w wykorzystaniem Eplan Smart Wiring Możliwość opcjonalnej rozbudowy o półki na kartony do przewodów, rolki przewodów oraz uchwyty na narzędzia i drobne części Uniwersalne zastosowanie w warsztacie dzięki gumowanym rolkom bieżnym Szuflada z wkładem Shadowboard na narzędzia

Cechy

Zakres dostawy	Stół do okablowywania z elektryczną regulacją wysokości Kabel przyłączeniowy, 7 m Listwa z 7 gniazdami, z przełącznikiem dźwigienkowym 1 Wire Station WS 540 2 półki 1 uchwyt do urządzeń, lewy 1 mocowanie monitora 1 lampa robocza LED 4 poprzeczki mocujące, pionowe 4 wsporniki adapterowe 1 uchwyt do mini PC 1 wspornik magazynka 1 listwa zasilania, 5-gniazdowa 1 pojemnik na odpady 1 uchwyty do wiązek kabli, lewe 1 uchwyt do wiązek kabli, prawy 1 uchwyt do krążków przewodów, lewy 1 uchwyt do krążków przewodów, prawy 1 prowadzenie przewodów - poprzeczka mocująca, pionowa
Wskazówki dotyczące montażu	Pionowa poprzeczka mocująca nr kat. 4051.106 jest potrzebna do takich akcesoriów, jak np. uchwyt do pojemników, wspornik magazynka itp.
Napięcie wejściowe	230 V AC, 50 Hz
Wysokość robocza	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n	tak
Zastosowania	Do używania w połączeniu z Rittal Wire Terminal WT
Opak.	1 szt.
Waga netto	173,8 kg
Masa brutto	242,3 kg
Numer taryfy celnej	84571090
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	21100200

Cechy

Opis produktu

Mobilne stanowisko robocze do okablowywania, wyposażone w regulację wysokości, o uniwersalnym zastosowaniu w warsztacie. Umożliwia ergonomiczną niemęczącą pracę przy obróbce przewodów. Ta wersja jest wyposażona w zintegrowane wsporniki magazynków, uchwyty do automatów skracających i wykonywania nadruków. W zestawie znajduje się również lampa robocza LED i listwa zasilania. Zakres dostawy obejmuje inteligentne doprowadzanie przewodów i uchwyt do wiązek kabli. Dodatkowe mocowanie monitora jest idealne do wyświetlania i edytowania wykazów okablowania.

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności