

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.539

Tulejki zaciskowe

Stan: 04.03.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.539 - Tulejki zaciskowe na pasie

Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.

Cechy

Nr kat.	AS 4051.539
Opis produktu	Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.
Dane techniczne	Odporność na temperatury do 105 °C
Materiał	E-Cu, cynowane galwanicznie Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen
Kolor	czerwony
Pasujący do	Typ obudowy: Zaciskarka RC
Długość	10 mm
AWG	16
Średnica wewnętrzna	4 mm
kodowanie kolorów Rittal	tak
Do przekroju	1,5 mm ²
Multinorm	tak
Wskazówka	Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki.
Forma dostawy	na pasie
Opak.	4000 szt.
Waga netto	4 kg
Masa brutto	0,704 kg
Numer taryfy celnej	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Cechy

Opis produktu

Tuleje zaciskowe 1,5 mm² x 10 mm AWG 16 Multinorm, Opak.=4 000 szt. kolor: czerwony, Forma dostawy: na pasie (zgodność z kodami kolorów Rittal), 1,5mm²

Aprobaty

Aprobaty

UL + C-UL (listed)