


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.544 Tulejki zaciskowe

Stan: 14.04.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.544 - Tulejki zaciskowe na pasie

Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.

## Cechy

Nr kat.	AS 4051.544
Opis produktu	Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.
Dane techniczne	Odporność na temperatury do 105 °C
Materiał	E-Cu, cynowane galwanicznie Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen
Kolor	biały
Długość	10 mm
AWG	20
Średnica wewnętrzna	2,9 mm
Do przekroju	0,5 mm <sup>2</sup>
kodowanie kolorów DIN	tak
Multinorm	tak
Wskazówka	Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki.
Forma dostawy	na pasie
Opak.	4000 szt.
Waga netto	4 kg
Numer taryfy celnej	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Opis produktu	Tuleje zaciskowe 0,5 mm <sup>2</sup> x 10 mm AWG 20 Multinorm, Opak.=4 000 szt. kolor: biały, Forma dostawy: na pasie (zgodność z kodami kolorów DIN), 0,5mm <sup>2</sup>

# Aprobaty

---

Aprobaty

UL + C-UL (listed)