



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.545

# Tulejki zaciskowe

Stan: 22.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.545 - Tulejki zaciskowe na pasie

Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.

## Cechy

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nr kat.               | AS 4051.545   |
| Opis produktu         | Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.   |
| Dane techniczne       | Odporność na temperatury do 105 °C  |
| Materiał              | E-Cu, cynowane galwanicznie<br>Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen   |
| Kolor                 | szary   |
| Długość               | 10 mm   |
| AWG                   | 18  |
| Średnica wewnętrzna   | 3,4 mm  |
| Do przekroju          | 0,75 mm <sup>2</sup>  |
| kodowanie kolorów DIN | tak   |
| Multinorm             | tak   |
| Wskazówka             | Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki.  |
| Forma dostawy         | na pasie  |
| Opak.                 | 4000 szt.   |
| Numer taryfy celnej   | 85369010  |
| ETIM 9                | EC000005  |
| ETIM 8                | EC000005  |
| ECLASS 8.0            | 36659290  |
| Opis produktu         | Tuleje zaciskowe 0,75 mm <sup>2</sup> x 10 mm AWG 18 Multinorm, Opak.=4 000 szt. kolor: szary, Forma dostawy: na pasie (zgodność z kodami kolorów DIN), 0,75mm <sup>2</sup> |

# Aprobaty

---

Aprobaty

UL + C-UL (listed)