


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.583 Tulejki zaciskowe

Stan: 07.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.583 - Tulejki zaciskowe luzem

Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.

## Cechy

Nr kat.	AS 4051.583
Opis produktu	Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.
Dane techniczne	Odporność na temperatury do 105 °C
Materiał	E-Cu, cynowane galwanicznie Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen
Kolor	czerwony
Długość	8 mm
AWG	16
Średnica wewnętrzna	4 mm
kodowanie kolorów Rittal	tak
Multinorm	tak
Wskazówka	Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki. W kwestiach indywidualnych porad prosimy o kontakt z doradcą Rittal.
Forma dostawy	luzem
Opak.	500 szt.
Waga netto	0,5
Numer taryfy celnej	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Opis produktu	Końcówki kablowe do konfekcjonowania przewodów, 1,5 mm <sup>2</sup> , czerwone, luzem, 8mm

# Aprobaty

---

Aprobaty

UL + C-UL (listed)

UR