


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.597 Tulejki zaciskowe

Stan: 23.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.597 - Tulejki zaciskowe na pasie

Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.

## Cechy

Nr kat.	AS 4051.597
Opis produktu	Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.
Dane techniczne	Odporność na temperatury do 105 °C
Materiał	E-Cu, cynowane galwanicznie Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen
Kolor	pomarańczowy
Długość	8 mm
AWG	20
Średnica wewnętrzna	2,6 mm
kodowanie kolorów Rittal	tak
Do przekroju	0,5 mm <sup>2</sup>
Wskazówka	Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki.
Normy	AEH DIN 46228
Forma dostawy	na pasie
Opak.	5000 szt.
Waga netto	5 kg
Masa brutto	0,536 kg
Numer taryfy celnej	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

## Cechy

---

Opis produktu

Tulejki zaciskowe do zaciskarek, 0.5 mm<sup>2</sup>, AWG 20, 8 mm, pomarańczowy, na pasie, 5000 szt.

## Aprobaty

---

Aprobaty

UL + C-UL (listed)  
UR