


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.598

Tulejki zaciskowe

Stan: 31.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.598 - Tulejki zaciskowe na pasie

Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.

Cechy

Nr kat.	AS 4051.598
Opis produktu	Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.
Dane techniczne	Odporność na temperatury do 105 °C
Materiał	E-Cu, cynowane galwanicznie Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen
Kolor	pomarańczowy
Długość	10 mm
AWG	20
Średnica wewnętrzna	2,6 mm
kodowanie kolorów Rittal	tak
Do przekroju	0,5 mm ²
Wskazówka	Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki.
Normy	AEH DIN 46228
Forma dostawy	na pasie
Opak.	5000 szt.
Waga netto	5 kg
Masa brutto	0,589 kg
Numer taryfy celnej	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Cechy

Opis produktu

Tuleje zaciskowe 0,5 mm² x 10 mm AWG 20 opak.=5 000 szt. kolor: pomarańczowy, Forma dostawy: na pasie (zgodność z kodami kolorów Rittal)

Aprobaty

Aprobaty

UL + C-UL (listed)