

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.599 Tulejki zaciskowe

Stan: 07.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.599 - Tulejki zaciskowe na pasie

Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.

Cechy

| | |
|--------------------------|--|
| Nr kat. | AS 4051.599 |
| Dane techniczne | Odporność na temperatury do 105 °C |
| Materiał | E-Cu, cynowane galwanicznie Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen |
| Kolor | biały |
| Długość | 8 mm |
| AWG | 18 |
| Średnica wewnętrzna | 2,8 mm |
| kodowanie kolorów Rittal | tak |
| Do przekroju | 0,75 mm ² |
| Wskazówka | Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki. |
| Normy | AEH DIN 46228 |
| Forma dostawy | na pasie |
| Opak. | 5000 szt. |
| Waga netto | 5 kg |
| Masa brutto | 0,598 kg |
| Numer taryfy celnej | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |
| Opis produktu | Tulejki zaciskowe do zaciskarek, 0.75 mm ² , AWG 18, 8 mm, biały, na pasie, 5000 szt. |

Aprobaty

Aprobaty

UL + C-UL (listed)

UR