

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.619 Tulejki zaciskowe

Stan: 07.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.619 - Tulejki zaciskowe luzem

Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.

## Cechy

Nr kat.	AS 4051.619
Opis produktu	Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.
Dane techniczne	Odporność na temperatury do 105 °C
Materiał	E-Cu, cynowane galwanicznie Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen
Kolor	czerwony
Długość	10 mm
AWG	18
Średnica wewnętrzna	3 mm
kodowanie kolorów DIN	tak
Wskazówka	Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki. W kwestiach indywidualnych porad prosimy o kontakt z doradcą Rittal.
Normy	AEH DIN 46228
Forma dostawy	luzem
Opak.	500 szt.
Waga netto	0,5 kg
Masa brutto	0,058 kg
Numer taryfy celnej	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

## Cechy

---

Opis produktu

Końcówki kablowe do konfekcjonowania przewodów, 1,0 mm<sup>2</sup>,  
czerwone, luzem, 10mm

## Aprobaty

---

Aprobaty

UL + C-UL (listed)  
UR