

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.697 Tulejki zaciskowe

Stan: 07.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.697 - Tulejki zaciskowe na pasie

Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.

Cechy

Nr kat.	AS 4051.697
Opis produktu	Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.
Dane techniczne	Odporność na temperatury do 105 °C
Materiał	E-Cu, cynowane galwanicznie Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen
Kolor	czerwony
Długość	10 mm
AWG	18
Średnica wewnętrzna	3 mm
Do przekroju	1 mm ²
kodowanie kolorów DIN	tak
Wskazówka	Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki.
Normy	AEH DIN 46228
Forma dostawy	na pasie
Opak.	5000 szt.
Numer taryfy celnej	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Opis produktu	Tuleje zaciskowe 1,0 mm ² x 10 mm AWG 18 opak.=5 000 szt. kolor: czerwony, Forma dostawy: na pasie (zgodność z kodami kolorów DIN)

Aprobaty

Aprobaty

UL + C-UL (listed)