

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.731 Tulejki zaciskowe

Stan: 30.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.731 - Tulejki zaciskowe luzem

Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.

## Cechy

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Nr kat.               | AS 4051.731  |
| Opis produktu         | Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.  |
| Dane techniczne       | Odporność na temperatury do 105 °C   |
| Materiał              | E-Cu, cynowane galwanicznie<br>Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen  |
| Długość               | 12 mm  |
| AWG                   | 10   |
| Średnica wewnętrzna   | 6,3 mm   |
| kodowanie kolorów DIN | tak  |
| Wskazówka             | Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki.<br>W kwestiach indywidualnych porad prosimy o kontakt z doradcą Rittal. |
| Normy                 | AEH DIN 46228  |
| Forma dostawy         | luzem  |
| Opak.                 | 100 szt.   |
| Waga netto            | 0,1  |
| Numer taryfy celnej   | 85369010   |
| ETIM 9                | EC000005   |
| ETIM 8                | EC000005   |
| ECLASS 8.0            | 36659290   |
| Opis produktu         | Końcówki kablowe do konfekcjonowania przewodów, 6,0 mm <sup>2</sup> , zielone, luzem, 12mm   |

# Aprobaty

---

Aprobaty

UL + C-UL (listed)

UR